SIRÈNES, CLAVIER DE CONTRÔLES & HP

ZONE 3

AMPL





DESCRIPTION

- ▶ Spécialement conçu pour les véhicules d'urgence Identifié ou banalisé le système de gestion complet AMPL^{MC} permet un contrôle total et efficace de tous les accessoires en situation d'urgence.
- Ce produit est idéal pour prendre en charge les accessoires tels que les barres stroboscopique DEL, les sirènes, l'éclairage de périmètre, flèche de signalisation, flèche à défilement, mécanisme de verrouillage des armes à feu etc.

FONCTIONNALITÉS

- Six touches auxiliaires programmables de 10A chacune
- ▶ 8 sorties indépendantes de 10A chacune pour barre stroboscopique DEL ou éclairage de périmètre
- > 7 relais blackout dédiés aux phares avant et feux arrières
- Choix de 9 tonalités de sirène (100 ou 200 Watts)
- Sorties disponibles pour programmation de Wig-Wag sur phares avant et feux arrière. (vitesse et séquences de clignotements programmables, aucun appareil externe requis)
- Sortie d'activation de verrouillage des armes à feu programmable
- Commande sirène transférable au commutateur d'activation du klaxon
- ▶ Entrée microphone PA (uniquement compatible avec le microphone MICM de Zone Technologie)
- Minuteries programmables
- Programmation à partir du clavier



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d'entrée : 10 à 16 Vdc

Température de fonctionnement : -40°C à 75°C (-40°F à 167°F)

Consommation électrique : Mode veille, pas d'allumage : 1mA: 1mA

Activé (sans charge), avec allumage: 350mA

Sorties disponibles:

- Blackout (éclairages restantes): 6 sorties 10A (chacun)

CLAVIERS DISPONIBLES

24 Touches



(Exemple : Véhicule identifié)

10 Touches



(Exemple: Véhicule banalisé)

CODE DE PRODUITS

Numéro*	Description
AMPL10-2-0800	SYSTÈME DE GESTION COMPLET VÉHICULE BANALISÉ CLAVIER #0800
AMPL10-D-0800	SYSTÈME DE GESTION COMPLET VÉHICULE BANALISÉ CLAVIER #0800 (HAUTE PUISSANCE)
AMPL24-K-Z510	SYSTÈME DE GESTION COMPLET VÉHICULE IDENTIFIÉ CLAVIER #Z510
AMPL34-M-Z510	SYSTÈME DE GESTION COMPLET VÉHICULE IDENTIFIÉ CLAVIER #Z510 AVEC INTERRUPTEUR GLISSÈRE

^{*} Les derniers chiffres représentent le numéro de membrane. Voir la section membrane (p. 102) pour plus d'informations.